


SYHU 0704DN-MM, IC808, Typ: UNI

Bestelldaten

Bestellnummer	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Artikelklasse	19A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Serie	DOVEIQMILL
Plattenstärke E	4,76 mm
Eckenradius	0,8 mm
Geometrie	ADN-MM
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 0704DN-MM
Sorte	IC808

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	190 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		