



HELI3MILL Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 63/6Smm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 226490 63/6S |
| GTIN | 7291075313291 |
| Artikelklasse | 19D |

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestützte Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------|
| Bohrzirkularfräsen a_p | 3,8 mm |
| Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$ | 121 mm |
| Ramplinglänge L für α_{\max} | 625,39 mm |
| Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$ | 125 mm |
| $\varnothing D_3$ | 58,6 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 6 |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Schneiden-Ø D_c | 63 mm |
| Gesamtlänge L_{ges} | 45 mm |
| Rampingwinkel α_{max} | 1,2 Grad |
| Serie | HELI3MILL |
| Aufnahmebohrungs-Ø | 27 mm |
| passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. |
| Herstellerbezeichnung | HM390 FTD D063-6-27-15 |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Fräsverwendung | Ramping |
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen |
| Fräsverwendung | Plungen |
| Innenkühlung | ja |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Eckfräser |

Zubehör

| | |
|--|----------|
| Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 2 | 229696 2 |
|--|----------|