



LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, Weldonschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 25/4



Bestelldaten

Bestellnummer	221101 25/4
GTIN	7291075392784
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schruppbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

Ersatzteil:

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische Beschreibung

Ø D ₃	17,6 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	42,6 mm
passende Wendeschneidplatte	XNMU040310..
Auskräglänge L ₁	80 mm
Rampingwinkel α _{max}	1,8 Grad
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen a _p	0,8 mm
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Ramplinglänge L für α _{max}	28,64 mm

Einstellwinkel κ	17 Grad
Gesamtlänge L_{ges}	140 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	25 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	49 mm
Herstellerbezeichnung	FFX4 ED25-4-080-W25-04
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 2	229695 2
---	----------