


CCMT 09T308, Sorte: IC807**Bestelldaten**

Bestellnummer	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 245 m/min
Serie	ISOTURN
Sorte	IC807
Spanbrecher	M3P
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Herstellerbezeichnung	CCMT 09T308-M3P IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen