

**CCMT 09T308, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Artikelklasse	26B

**Beschreibung****Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	30 - 80 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308

Spanbrecher	M3M
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Serie	ISOTURN
Sorte	IC807
Herstellerbezeichnung	CCMT 09T308-M3M IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen