


**CCMT 09T304, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Artikelklasse	26B

**Beschreibung****Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 2 mm
Sorte	IC807
Vorschub $f$	0,06 - 0,25 mm/U
Serie	ISOTURN
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	F3P

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 245 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Herstellerbezeichnung	CCMT 09T304-F3P IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen