



DOVEIQMILL Planfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 100/7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	222500 100/7
GTIN	7291075311419
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabiles Plan-Frässystem. Die Wendeschneidplatten werden mittels Schraubenklemmung und durch zusätzliche Fixierung in einem schwalbenschwanzähnlichen Plattensitz fixiert. Die positive axiale Einbaulage der Platten bewirkt einen sehr weichen Schnitt und garantiert somit beste Oberflächengüten. Maximale **Wirtschaftlichkeit** durch 8-schneidige Wendeschneidplatten.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	100 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Serie	DOVEIQMILL
passende Wendeschneidplatte	SYHU0704..
maximaler Außen-Ø D _{max}	109,4 mm

Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Anzahl Schneiden Z	7
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	4,6 mm
Herstellerbezeichnung	IQ845 FSY D100-07-32-R07
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	50 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Planfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 4	229695 4
---	----------