

**DCMT 11T308, Sorte: IC807****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260395 IC807 |
| GTIN | 7291075338157 |
| Artikelklasse | 26B |

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Serie | ISOTURN |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 50 - 245 m/min |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Spanbrecher | F3P |
| Sorte | IC807 |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T308 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Hauptanwendung | P |
| Vorschub f | 0,08 - 0,3 mm/U |
| Schneidstoff | HM |
| Schnitttiefe a _p | 0,15 - 2 mm |
| Herstellerbezeichnung | DCMT 11T308-F3P IC807 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |