

## DOVEIQMILL Planfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 125/12mm



## **Bestelldaten**

Bestellnummer	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Artikelklasse	19D

## **Beschreibung**

### Ausführung:

Äußerst stabiles Plan-Frässystem. Die Wendeschneidplatten werden mittels Schraubenklemmung und durch zusätzliche Fixierung in einem schwalbenschwanzähnlichen Plattensitz fixiert. Die positive axiale Einbaulage der Platten bewirkt einen sehr weichen Schnitt und garantiert somit beste Oberflächengüten. Maximale **Wirtschaftlichkeit** durch 8-schneidige Wendeschneidplatten.

#### **Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

## **Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	12
maximaler Außen-Ø D <sub>max</sub>	134,4 mm
passende Wendeschneidplatte	SYHU0704
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Serie	DOVEIQMILL

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	4,6 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	63 mm
Herstellerbezeichnung	IQ845 FSY D125-12-40-R07
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	50 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Planfräser

# Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 4	229695 4
3 71	