


**VCMT 160404, Sorte: IC807**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261481 IC807
GTIN	7291075306279
Artikelklasse	26B

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Sorte	IC807
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	30 - 80 m/min
Vorschub $f$	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	M3M
Hauptanwendung	M

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Serie	ISOTURN
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	1 - 2,5 mm
Herstellerbezeichnung	VCMT 160404-M3M IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen