

**VCMT 160402, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	261391 IC807
GTIN	7291075351552
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Sorte	IC807
Serie	ISOTURN
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 80 m/min
Spanbrecher	F3M
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Herstellerbezeichnung	VCMT 160402-F3M IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen