



NEODO Plan-/ Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 50/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	225760 50/8
GTIN	7291075440102
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffizientes Frässystem zum Planen und zum Fräsen von 90°-Schultern. Zum Schrappen und Vorschlichten insbesondere von Stahl- und Gußwerkstoffen. Kostengünstig durch 8 Schneiden je Wendeschneidplatte. Äußerst stabile Wendepplattenbettung im schwalbenschwanzförmigen Plattensitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

Serie	NEODO
Schneiden-Ø D_c	50 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	5 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
passende Wendeschneidplatte	SZ.U0804..
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Anzahl Schneiden Z	8

Herstellerbezeichnung	S890 FSZ D050-08-22-R08
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	229696 3
--	----------