

**NEODO Plan-/ Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 80/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	225760 80/12
GTIN	7291075440133
Artikelklasse	19D

Beschreibung**Ausführung:**

Hocheffizientes Frässystem zum Planen und zum Fräsen von 90°-Schultern. Zum Schrappen und Vorschlichten insbesondere von Stahl- und Gußwerkstoffen. Kostengünstig durch 8 Schneiden je Wendeschneidplatte. Äußerst stabile Wendepplattenbettung im schwalbenschwanzförmigen Plattensitz.

Ersatzteil:

Wendepplattenschrauben-Set Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

Serie	NEODO
passende Wendeschneidplatte	SZ.U0804..
Schneiden-Ø D _c	80 mm
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Anzahl Schneiden Z	12
maximale Schnitttiefe a _{p max}	5 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm

Herstellerbezeichnung	S890 FSZ D080-12-27-R08
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 3	229696 3
--	----------