

**VCMT 160404, Sorte: IC807****Bestelldaten**

Bestellnummer	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Hauptanwendung	M
Sorte	IC807
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	F3M
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 80 m/min
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,8 mm

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Serie	ISOTURN
Herstellerbezeichnung	VCMT 160404-F3M IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen