


**DCMT 11T308, Sorte: IC807**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Artikelklasse	26B

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 3 mm
Serie	ISOTURN
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 245 m/min
Spanbrecher	M3P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	IC807
Schneidstoff	HM
Herstellerbezeichnung	DCMT 11T308-M3P IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen