



HELI3MILL Eckfräser, Zylinderschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 25/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	226480 25/4
GTIN	7291075314052
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässsystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestützte Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen a_p	3,4 mm
Ø D_3	21 mm
Rampingwinkel α_{max}	2,9 Grad
Auskraglänge L_1	25 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Serie	HELI3MILL
Ramplinglänge L für α_{max}	159,9 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	49 mm
Anzahl Schneiden Z	4
passende Wendeschneidplatte	TP..1003..
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	46,4 mm

Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Gesamtlänge L _{ges}	120 mm
Herstellerbezeichnung	HM390 ETP D25-4-C25-10
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 1	229695 1
---	----------