

CNMG 120404, Sorte: IC8150



Bestelldaten

Bestellnummer	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Artikelklasse	26B

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	F3P
Sorte	IC8150
Schneidstoff	НМ
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	Р
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a _p	0,4 - 3,5 mm
Herstellerbezeichnung	CNMG 120404-F3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen