



## HELISLOT Scheibenfräser mit Flansch, Ø DC / Zeff: 160/18mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 227720 160/18 |
| GTIN          | 7291075430882 |
| Artikelklasse | 19D           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

#### Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Technische Beschreibung

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Serie                               | HELISLOT |
| Schneiden-Ø $D_c$                   | 160 mm   |
| Anzahl Wendeschneidplatten          | 18       |
| Gesamtlänge $L_{ges}$               | 50 mm    |
| effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$ | 18       |
| Kragenlänge $L_1$                   | 35 mm    |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$ | 45 mm               |
| Aufnahmebohrungs- $\emptyset$         | 40 mm               |
| Schlitzbreite $a_p$                   | 10 mm               |
| Herstellerbezeichnung                 | FDN D160-10-40-XN09 |
| Schaftausführung                      | mit Bohrung         |
| Produktart                            | Scheibenfräser      |

---

## Zubehör

|   |          |
|---|----------|
| Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3 | 229695 3 |
|---|----------|