

**CNMG 120408, Sorte: IC6025****Bestelldaten**

Bestellnummer	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Sorte	IC6025
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	F3M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min
Herstellerbezeichnung	CNMG 120408-F3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen