


**CNMG 120404, Sorte: IC8250****Bestelldaten**

Bestellnummer	250270 IC8250
GTIN	7291075329544
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Sorte	IC8250
Spanbrecher	M3P
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404

Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Herstellerbezeichnung	CNMG 120404-M3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen