


CNMG 120408, Sorte: IC8150

Bestelldaten

Bestellnummer	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Spanbrecher	F3P
Sorte	IC8150
Schnitttiefe a_p	0,4 - 3,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Herstellerbezeichnung	CNMG 120408-F3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen