


CNMG 120404, Sorte: IC6025

Bestelldaten

Bestellnummer	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	F3M
Sorte	IC6025
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min
Eckenradius	0,4 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Herstellerbezeichnung	CNMG 120404-F3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen