



HELI3MILL Eckfräser, Zylinderschaft, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 40/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	226488 40/4
GTIN	7291075313369
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestützte Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	79 mm
Ramplinglänge L für α_{\max}	357,26 mm
Gesamtlänge L_{ges}	130 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	75 mm
Serie	HELI3MILL
Bohrzirkularfräsen a_p	4 mm
$\varnothing D_3$	35,6 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneiden- $\varnothing D_c$	40 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm

passende Wendeschneidplatte	TD..1505..
Auskraglänge L_1	30 mm
Rampingwinkel α_{\max}	2,1 Grad
Herstellerbezeichnung	HM390 ETD D040-4-C32-15
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	229696 1
--	----------