


**CNMG 120404, Sorte: IC6015**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Artikelklasse	26B

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	IC6015
Spanbrecher	F3M
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Herstellerbezeichnung	CNMG 120404-F3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen