




CNMG 120412, Sorte: IC8150



Bestelldaten

Bestellnummer	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Artikelklasse	26B

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Spanbrecher	M3P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	IC8150
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm

Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Hauptanwendung	P
Herstellerbezeichnung	CNMG 120412-M3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen