


**CNMG 120408, Sorte: IC8150****Bestelldaten**

Bestellnummer	250271 IC8150
GTIN	7291075329490
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Eckenradius	0,85 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	M3P
Hauptanwendung	P

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Sorte	IC8150
Herstellerbezeichnung	CNMG 120408-M3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen