


**CNMG 120412, Sorte: IC8250****Bestelldaten**

Bestellnummer	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Spanbrecher	M3P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Sorte	IC8250
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung	CNMG 120412-M3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen