


DNMG 150604, Sorte: IC8250

Bestelldaten

Bestellnummer	250730 IC8250
GTIN	7291075320015
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Schnitttiefe a_p	0,4 - 3,5 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,08 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	F3P
Sorte	IC8250
Herstellerbezeichnung	DNMG 150604-F3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen