

**SYHU 0704ADN, IC830, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Serie	DOVEIQMILL
Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Plattenstärke E	4,76 mm
Eckenradius	0,8 mm
Geometrie	ADN
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 0704ADN IC830
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 0704ADN

Sorte	IC830
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		