


DNMG 150604, Sorte: IC6025

Bestelldaten

Bestellnummer	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Spanbrecher	F3M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	IC6025
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Herstellerbezeichnung	DNMG 150604-F3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen