



XNMU 040310HP, IC830, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	221201 INOX
GTIN	7291075393460
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 0,8$ mm.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 040310HP
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,8 mm
Typ	INOX
Serie	LOGIQ4FEED
Geometrie	HP
Herstellerbezeichnung	FFX4 XNMU 040310HP IC830

Sorte	IC830
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	30 m/min	S
Inconel	bedingt geeignet	25 m/min	S
nass maximal	geeignet		