

**DNMG 150608, Sorte: IC8150****Bestelldaten**

Bestellnummer	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	M3P
Sorte	IC8150
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Herstellerbezeichnung	DNMG 150608-M3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen