



## XNMU 040310HP, IC840, Typ: INOX



### Bestelldaten

Bestellnummer	221202 INOX
GTIN	7291075393477
Artikelklasse	19A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,6 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 0,8$  mm.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Serie	LOGIQ4FEED
Vorschub $f_z$	0,8 mm
Programmierradius bei $a_{p\max}$	1,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 040310HP
Typ	INOX
Geometrie	HP
Herstellerbezeichnung	FFX4 XNMU 040310HP IC840

Sorte	IC840
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	30 m/min	S
Inconel	bedingt geeignet	25 m/min	S
nass maximal	geeignet		