



DNMG 150608, Sorte: IC6015



Bestelldaten

Bestellnummer	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Artikelklasse	26B

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Spanbrecher	F3M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Sorte	IC6015

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Herstellerbezeichnung	DNMG 150608-F3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen