

**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Sehr robuste Ausführung, besondere Plattendicke. Hohe Prozesssicherheit durch positive Einbaulage im Plattensitz. Hervorragende Spankontrolle und -Abfuhr.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Typ	INOX
Vorschub f_z	0,1 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Geometrie	PNN-MM
Herstellerbezeichnung	XNMU 130608PNN-MM IC330

Sorte	IC330
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		