



DNMG 150608, Sorte: IC6025



Bestelldaten

Bestellnummer	250731 IC6025
GTIN	7291075341911
Artikelklasse	26B

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min
Sorte	IC6025
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,8 mm

Spanbrecher	F3M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
Herstellerbezeichnung	DNMG 150608-F3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen