



XNMU 130608PNN-MM, IC380, Typ: S



Bestelldaten

Bestellnummer	227744 S
GTIN	7291075311303
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Sehr robuste Ausführung, besondere Plattendicke. Hohe Prozesssicherheit durch positive Einbaulage im Plattensitz. Hervorragende Spankontrolle und -Abfuhr.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z	0,15 mm
Typ	S
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Geometrie	PNN-MM
Herstellerbezeichnung	XNMU 130608PNN-MM IC380

Sorte	IC380
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 50 HRC	bedingt geeignet	50 m/min	H
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	50 m/min	H
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet	45 m/min	H
Stahl < 65 HRC	bedingt geeignet	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	45 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		