

**SYHU 0704ADN, IC330, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	222515 INOX
GTIN	7291075311778
Artikelklasse	19A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,16 mm
Eckenradius	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Plattenstärke E	4,76 mm
Geometrie	ADN
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 0704ADN IC330
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 0704ADN

Sorte	IC330
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		