


VNMG 160404, Sorte: IC6025

Bestelldaten

Bestellnummer	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Spanbrecher	F3M
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	IC6025
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Herstellerbezeichnung	VNMG 160404-F3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen