

**VNMG 160404, Sorte: IC6015****Bestelldaten**

Bestellnummer	251790 IC6015
GTIN	7291075350876
Artikelklasse	26B

**Beschreibung****Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Sorte	IC6015
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	F3M
Schneidstoff	HM

Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Herstellerbezeichnung	VNMG 160404-F3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen