



DNMG 150608, Sorte: IC8150



Bestelldaten

Bestellnummer	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Artikelklasse	26B

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	F3P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,08 - 0,25 mm/U
Sorte	IC8150
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schnitttiefe a_p	0,4 - 3,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Herstellerbezeichnung	DNMG 150608-F3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen