


WNMG 080408, Sorte: IC6015

Bestelldaten

Bestellnummer	251991 IC6015
GTIN	7291075336740
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Spanbrecher	F3M
Sorte	IC6015

Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Herstellerbezeichnung	WNMG 080408-F3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen