


**WNMG 080404, Sorte: IC8250**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	252120 IC8250
GTIN	7291075329254
Artikelklasse	26B

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	M3P

Hauptanwendung	P
Sorte	IC8250
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Herstellerbezeichnung	WNMG 080404-M3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen