


**VNMG 160408, Sorte: IC8250**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251791 IC8250
GTIN	7291075326116
Artikelklasse	26B

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	F3P
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 380 m/min
Vorschub $f$	0,08 - 0,24 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM

Sorte	IC8250
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Herstellerbezeichnung	VNMG 160408-F3P IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen