



SZMU 080412PNRMM, IC830, Typ: UNI



Bestelldaten

Bestellnummer	225813 UNI
GTIN	7291075460391
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Spezielle Schneidengeometrie für weichen Schnitt zur Verringerung der Leistungsaufnahme während der Bearbeitung.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Eckenradius	1,2 mm
Plattenstärke E	4,76 mm
Serie	NEODO
Geometrie	PNR-MM
Herstellerbezeichnung	S890 SZMU 080412PNRMM IC830

ISO-Code Wendeschneidplatte	SZMU 080412PNRMM
Sorte	IC830
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		