



## SYHU 070400AD, IC882, Typ: S



### Bestelldaten

Bestellnummer	222518 S
GTIN	7291075450026
Artikelklasse	19A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

### Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,15 mm
Eckenradius	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Plattenstärke E	4,76 mm
Geometrie	ADN
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 070400AD IC882
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 070400AD

Sorte	IC882
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	45 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		