


**WNMG 080404, Sorte: IC8150****Bestelldaten**

Bestellnummer	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	F3P
Sorte	IC8150
Vorschub f	0,08 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2,5 mm
Herstellerbezeichnung	WNMG 080404-F3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen