


WNMG 080408, Sorte: IC8150

Bestelldaten

Bestellnummer	252121 IC8150
GTIN	7291075329186
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	IC8150
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min

Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	M3P
Schneidstoff	HM
Herstellerbezeichnung	WNMG 080408-M3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen