

**VNMG 160404, Sorte: IC6015****Bestelldaten**

Bestellnummer	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Artikelklasse	26B

**Beschreibung****Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	M3M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Sorte	IC6015
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Herstellerbezeichnung	VNMG 160404-M3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen