


SYHU 070400ADTN, IC810, Typ: GGG

Bestelldaten

Bestellnummer	222521 GGG
GTIN	7291075311846
Artikelklasse	19A

Beschreibung
Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 Schneidkanten. Große Planfase für hohe Oberflächengüten. Positiver Spanwinkel für optimalen Spanbruch.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Serie	DOVEIQMILL
Eckenradius	0,8 mm
Plattenstärke E	4,76 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,25 mm
Geometrie	ADTN
Herstellerbezeichnung	IQ845 SYHU 070400ADTN IC810
ISO-Code Wendeschneidplatte	SYHU 070400ADTN

Sorte	IC810
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
GG	bedingt geeignet	270 m/min	K
GGG	geeignet	220 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		